

**CRIMPFIX L PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

**Informations générales de commande**

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	<a href="#">1243790000</a>
Type	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Qté.	1 pièce(s)

## CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12,992 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18,11 inch
Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15,354 inch
Poids net	34 000 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1 s	Consommables	Cosses non fixées
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	8 mm
Longueur embout	14 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Section de l'embout, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	0,5 mm <sup>2</sup>

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>