

CRIMPFIX L PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Automatikus csupaszoláshoz és krímpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krímpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krímpelő
Rendelési szám	1243790000
Típus	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Qty.	1 Stück

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	330 mm	Mélység (coll)	12,992 inch
Magasság	460 mm	Magasság (coll)	18,11 inch
Szélesség	390 mm	Szélesség (coll)	15,354 inch
Nettó tömeg	34 000 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,5 – 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1 s	Krimpelési hossz	8 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5–5,5 bar	Érvéghüvely hossza	14 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format