

CRIMPFIX L PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести к поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Исполнение	Автомат для снятия изоляции и обжима
Номер для заказа	1243790000
Тип	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Кол.	1 шт.

CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	330 мм	Глубина (дюймов)	12,992 inch
Высота	460 мм	Высота (в дюймах)	18,11 inch
Ширина	390 мм	Ширина (в дюймах)	15,354 inch
Масса нетто	34 000 g		

Автоматы для снятия изоляции и обжима проводов

Диапазон проводников для снятия изоляции	0,5–2,5 мм ² (~AWG 20...14)	Длина кабельного наконечника	14 мм
Длина обжима	8 мм	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	2,5 мм ²
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0,5 мм ²	Подключение сжатого воздуха	5–5,5 бар
Привод	Электропневматический	Продолжительность цикла	ок. 1 с
Расходные материалы	поставляемые россыпью кабельные наконечники	Электрическое подключение	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format