

**CRIMPFIX L PZ3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Avisolerings- och crimpautomat
Art.nr.	<a href="#">1243790000</a>
Typ	CRIMPFIX L PZ3
GTIN (EAN)	4050118031966
Förp.	1 Stück

## CRIMPFIX L PZ3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18,11 inch
Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Nettovikt	34 000 g		

## Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20-14)	Crimplängd	8 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	lösa kabelskor
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 - 5.5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/60 Hz / 110 VA	Ändhysarea, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Ändhyslängd	14 mm

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Användardokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>