

**FTA-C300-32DO-FUSE-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FTA med digitala ingångar/utgångar och fjäderanslutning för Honeywell C300 IOTA.

Passiva gränssnitt (FTA) för anslutning av digitala IOTA på Honeywell C300.

- Tydlig märkning: Samma kontakt och orientering på FTA och IOTA.
- Lysdioden (LED) visar kopplingstillståndet.
- Möjlighet att mata IOTA från FTA (med avsäkring).
- Avsäkring per kanal (tillval).
- Skruv- eller fjäderanslutning.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	
Art.nr.	<a href="#">1246910000</a>
Typ	FTA-C300-32DO-FUSE-S
GTIN (EAN)	4050118035124
Förp.	1 Stück
Tillgänglig till	2014-05-20

Skapandedatum den 9 maj 2024 19:30:28 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	95 mm	Byggdjup (tum)	3,74 inch
Höjd	133 mm	Bygghöjd (tum)	5,236 inch
Bredd	217 mm	Byggbredd (tum)	8,543 inch
Nettovikt	701,95 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-40...60 °C	Drifttemperatur	-25...50 °C
-----------------	-------------	-----------------	-------------

## Allmänna uppgifter

Lysdiod statusvisning per kanal	Nej	Typ av kontrollpunkt	Nej
Säkring per kanal	500 mA	Försörjningsspänning lysdiodstatus	gul
Spänningsförsörjningssäkring	5 A		

## Anslutningsdata

Anslutning (fälotsida)	LL2N 5,08 mm	Anslutning (styrsida)	SLDV-THR 5.08
------------------------	--------------	-----------------------	---------------

## Märkdata

Driftspänning	24 V DC $\pm$ 10%	Maximal ström per kanal	1 A
---------------	-------------------	-------------------------	-----

## Isolationskoordinater (EN50178)

Märkspänning	< 50 V AC	Överspänningskategori	III
Nedsmuttningsgrad	2	Impulsspänningskontroll	0,8 kV
Isolationskontroll spänning AC	0,35 kV		

## Anslutningsfält

Klämområde, max.	6 mm <sup>2</sup>	Klämområde, min.	0,13 mm <sup>2</sup>
------------------	-------------------	------------------	----------------------

## Anslutning försörjning

Klämområde min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Klämområde max.	6 mm <sup>2</sup>
-----------------	----------------------	-----------------	-------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-24-22-16
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

## FTA-C300-32DO-FUSE-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E141197

## Nedladdningar

Meddelande om produktändring	<a href="#">20220524 Technical change to FTA-C300</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**FTA-C300-32DO-FUSE-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**