

## CP A BATTERY 24V DC7.2AH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az 1,2 Ah–17Ah kapacitású 5 akkumulátor modul akár 40 A áramot tud 30 percig vagy 1A áramot tud 30 órán keresztül biztosítani, és teljesen kompatibilisek a CP DC UPS 24V 20A/10A és CP DC UPS 24V 40A DC UPS vezérlőegységekkel. A DURAeco sorozat teljes bizonyossággal rugalmas és felhasználóbarát megoldást kínál költséghatékony módon.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Akkumulátor
Rendelési szám	<a href="#">1251080000</a>
Típus	CP A BATTERY 24V DC7.2AH
GTIN (EAN)	4050118043112
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	<b>Ez a termék már nem kapható.</b>
Rendelkezésre álló egység	2021-07-31
Helyettesítő termék	<a href="#">2789910000</a>

## CP A BATTERY 24V DC7.2AH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	134 mm	Mélység (coll)	5,276 inch
Magasság	155 mm	Magasság (coll)	6,102 inch
Szélesség	162 mm	Szélesség (coll)	6,378 inch
Nettó tömeg	6 200 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-15 °C...40 °C	Ambient temperature	0°...+40°C (Charging); -15°...+50°C (Discharging)
Üzemi hőmérséklet	0 °C...40		

## Működtető interfészek és vezérlő bemenetek

Hőmérsékletmérő szonda	NTC 100 kΩ
------------------------	------------

## Bemenet

Névleges bemenő feszültség	24 V DC	Névleges kapacitás	7,2 Ah
Töltőáram, max.	1,08 A		

## Kimenet

Hőmérsékletmérő szonda	NTC 100 kΩ	Kimenő áram, max.	50 A
Pufferidő, 10 A	26,5 min	Pufferidő, 20 A	11,5 min
Pufferidő, 40 A	5 min	Párhuzamos csatlakozási opció	Igen
Túlterhelés és rövidzárlat-védelem	2x25 A biztosíték	Záróirányú feszültség elleni védelem	Igen

## Általános adatok

Max. megeng. páratartalom (üzemi)	5 %...95 % relatív páratartalom	Vibráció DIN sín/fal az IEC 68-2-6 szerint	- / 0,7 g
Védelmi osztály	IP20	Ütésálló fal IEC 68227 szerint	30 g

## Szigetelések koordinálása

Védettségi osztály	III, PE-csatlakozás nélkül, SELV-hez
--------------------	--------------------------------------

## Csatlakozási adatok (bemenet)

Meghúzási nyomaték, max.	1,5 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	1,2 Nm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (bement) max.	16 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max.	6
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min.	22	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, merev , max.	16 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, merev , min.	0,2 mm <sup>2</sup>

## CP A BATTERY 24V DC7.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Csatlakozási adatok (kimenet)

Kapcsok száma	2 (+ / -)	Meghúzási nyomaték, max.	1,5 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	1,2 Nm	Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max.	6
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min.	22	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max.	16 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, merev , max.	16 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, merev , min.	0,2 mm <sup>2</sup>		

## Csatlakozási adatok (jel)

Kapcsok száma	2	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (jel), max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (jel), min.	0,2 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , max.	16
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , min.	28	Vezeték keresztmetszet, tömör , max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet, tömör , min.	0,2 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás-technika	Dugaszolható csavaros csatlakozás

## Jóváhagyások

Intézet (cULus)	CULUS	Tanúsítvány száma (cULus)	E349959
-----------------	-------	---------------------------	---------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002850	ETIM 7.0	EC002850
ETIM 8.0	EC002850	ETIM 9.0	EC002850
ECLASS 9.0	27-04-06-92	ECLASS 9,1	27-04-92-01
ECLASS 10.0	27-04-06-92	ECLASS 11.0	27-04-06-92
ECLASS 12.0	27-04-06-92	ECLASS 13.0	27-04-06-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943

## Tanúsítványok

Jóváhagyások	
--------------	--



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E349959

## Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">Operating instructions</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CP A BATTERY 24V DC7.2AH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



Buffer Time

## CP A BATTERY 24V DC7.2AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/1 V0 GF SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1478990000</a>	Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4050118286892	
Qty.	50 Stück	

Típus	WEW 35/2 V0 GF SW	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1479000000</a>	Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4050118286779	
Qty.	50 Stück	

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

Típus	SDIS SL 0.6X3.5X100	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1274660000</a>	Csavarhúzó, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118072631	
Qty.	1 Stück	

Típus	SDIS SL 1.0X5.5X125	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1274680000</a>	Csavarhúzó, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4050118073263	
Qty.	1 Stück	