

ERME VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

Основные данные для заказа

Исполнение	Запасной нож
Номер для заказа	1251270000
Тип	ERME VKSW
GTIN (EAN)	4050118042436
Кол.	1 Шт.

ERME VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	290 мм	Глубина (дюймов)	11,417 inch
Высота	285 мм	Высота (в дюймах)	11,22 inch
Ширина	280 мм	Ширина (в дюймах)	11,024 inch
Масса нетто	263 g		

Технические данные

Описание артикула	Запасной нож для резака кабельных каналов VKSW
-------------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	