

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Delivery incl. dust caps

PROFINET jelismétlő, FreeCon Active változat a PushPull
Var.14 csatlakozókhoz az IEC 61076-3-117 szerint
RJ45 csatlakozóval és PushPull Power a Profinet
specifikációinak megfelelően

Általános rendelési adatok

Verzió	POF jelismétlő, FreeCon, IP65
Rendelési szám	1253240000
Típus	IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118045833
Qty.	1 Stück
Helyettesítő termék	2455360000

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	53 mm	Mélység (coll)	2,087 inch
Szélesség	100 mm	Szélesség (coll)	3,937 inch
Hossz	130,4 mm	Hossz, inch	5,134 inch
Nettó tömeg	725,8 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...55 °C
-------------------	----------------

Általános adatok

Adatinterfész	PROFINET PushPull SCRJ POF (V14)	Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Ház fő anyaga	Alumínium profil, Fedél: présöntvény, festett cink	Tápcsatlakozó	PROFINET PushPull Power
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Vezetékezés	PROFINET
Védelmi osztály	IP65		

Villamos tulajdonságok

LED-kijelző	FO1: Port aktív, FO2: Port aktív, SF: általános hiba, BF: gyújtósín hiba, US1: feszültség 1 (elektronika), US2: feszültség 2	Protokoll	PROFINET IRT
Áramfelvétel	200 mA tipikus	Átviteli sebesség	100 MB
Üzemi feszültség	24 V	Üzemi feszültség tartomány	18...30 V DC

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	Hálózat szabvány	IEC 61158, IEC 61784
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9,1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PNO_Zertifikat_1253240000.pdf
Engineering Data	CAD data – STEP
Software	Firmware – WM_FCA_PIR_POF_V_1_05_01.zip Device description – GSDML-V225-Weidmuller-FCAPIRPOF-20110913.zip Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller_FreeCon_08042011
User Documentation	Manual EN MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Firmware update manual Manual DE
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Kapcsolási rajz



IE-CDR-V14MSCPOF/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET
specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Verzió
Rendelési szám	465440000	Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet
GTIN (EAN)	4050118522136	
Qty.	1 Stück	