

KTB GP 303015 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 300 mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst
Rendelési szám	1256340000
Típus	KTB GP 303015 AB S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093759
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 11:24:15 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KTB GP 303015 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	6 mm	Mélység (coll)	0,236 inch
Magasság	300 mm	Magasság (coll)	11,811 inch
Szélesség	117 mm	Szélesség (coll)	4,606 inch
Nettó tömeg	1 678 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	6 mm
Felületi minőség	Elektropolírozott		

Általános információ

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	6 mm
Felületi minőség	Elektropolírozott	Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tömszelence lemezek	felső, Alsó		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	