

KTB GP 484820 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Abbildung ähnlich

**Integrera, bygg ut och individualisera -
Den passande kompletteringen för all typ av användning**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Klippon TB (Terminal Box), Flänsplatta, Rak, Höjd: 470 mm, Bredd: 167 mm, Djup: 6 mm, Flänsplattor: övre, nedre, Material: Rostfritt stål 1.4404, elektroplaterad, Silver
Art.nr.	1256550000
Typ	KTB GP 484820 AB S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093902
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 1 juni 2024 20:31:33 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

KTB GP 484820 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0,236 inch
Höjd	470 mm	Bygghöjd (tum)	18,504 inch
Bredd	167 mm	Byggbredd (tum)	6,575 inch
Nettovikt	3 600 g		

Allmän information tillbehör

Material	Rostfritt stål 1.4404	Materialtjocklek	6 mm
Yta	elektropolerad		

Allmänna uppgifter

Flänsplattor	övre, nedre	Material	Rostfritt stål 1.4404
Materialtjocklek	6 mm	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Yta	elektropolerad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	