

ADAPS M32-NPT1-1/4-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az ADAP sorozat adapterek rugalmasságot és sokoldalúságot biztosítanak az ex berendezésekben a fel nem használt bejegyzések feltöltéséhez, miközben biztosítják a Flameproof Ex d és a Megnövelt Biztonság Ex e robbanás elleni védelem és az IP66/67/68 beáramlási sebességet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | ADAP (Klippon Ex adapter), Adapter, egyenes, M 32 ,1 1/4" NPT, 1.4404 rozsdamentes acél |
| Rendelési szám | 1262110000 |
| Típus | ADAPS M32-NPT1-1/4-W |
| GTIN (EAN) | 4050118093148 |
| Qty. | 12 Stück |

ADAPS M32-NPT1-1/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Szélesség | 51 mm | Szélesség (coll) | 2,008 inch |
| Hossz | 39 mm | Hossz, inch | 1,535 inch |
| Nettó tömeg | 168 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|-----------------|
| Üzemi hőmérséklet | -50 °C...120 °C |
|-------------------|-----------------|

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Azonosítás | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX) | IECEX TPS 16.0004X |
| Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (CCC) | 2020322313000069 | | |

Általános információk

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| AF 1. méret | 46 mm | Anyag | 1.4404 rozsdamentes acél |
| Belső menet | 1 1/4" NPT | Halogén | halogénmentes |
| Kábel külső átmérője, max. | 24 mm | Kábel külső átmérője, min. | 1 mm |
| Külső menet | M 32 | Meghúzási nyomaték | 65 Nm |
| Menet hossza | 16 mm | Menetemelkedés | 1,5 mm |
| O-gyűrű | Szilikon | Robbanás elleni védelem típusa | Ex d - lángálló, Ex e - megnövelt biztonság |
| Szabványok | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3 | Szilikon | |
| Telepítési irányelvek | Lásd összeállítási útmutató | Tömszelencék | lgen |
| Védelmi osztály | IP66 | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | M 32 120 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-06 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-06 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

ADAPS M32-NPT1-1/4-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | ATEX certification IEC Ex certification CCC approval of Cable glands CE Declaration of conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Notice of installation |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

ADAPS M32-NPT1-1/4-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Nylon lapos tömítés – GWDR



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus | GWDR M32-W | Verzió |
| Rendelési szám | 1185630000 | zárt állapotban, M 32, Nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4050118078329 | |
| Qty. | 160 Stück | |

Rozsdamentes acél záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SKMUS M32-W | Verzió |
| Rendelési szám | 1185710000 | SKMU SS (rozsdamentes acél záróanya), Ellenanya, M 32, 3.8 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118233759 | 1.4404 rozsdamentes acél |
| Qty. | 144 Stück | |