

**ADAPS M32-NPT1-1/2-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Adaptéry řady ADAP poskytují pružnost a všestrannost při zaplnění nevyužitých vstupů v zařízení Ex a zároveň si zachovávají ohnivzdornost Ex d, zvýšenou bezpečnost Ex e ochrany proti explozi a stupeň krytí IP66/67/68 proti průniku.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	ADAP (Klippon Ex adaptér), Adaptér, rovný, M 32 , 1 1/2" NPT, Nerezavějící ocel 1.4404
Objednací číslo	<a href="#">1262120000</a>
Typ	ADAPS M32-NPT1-1/2-W
GTIN (EAN)	4050118093155
Množství	9 ks

Datum vytvoření 30. května 2024 22:32:06 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

## ADAPS M32-NPT1-1/2-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Šířka	61 mm	Šířka (v palcích)	2,402 inch
Délka	39 mm	Délka (v palcích)	1,535 inch
Čistá hmotnost	236 g		

## Teploty

Provozní teplota	-50 °C...120 °C
------------------	-----------------

## Všeobecné informace

AF velikost 1	55 mm	Délka závitu	16 mm
Halogen	bez obsahu halogenů	Kabelové vývodky	M 32
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Pokyny k instalaci	Viz návod k instalaci
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Silikon		Standardy	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
Stoupání závitu	Ano	Stupeň krytí	IP66
Typ ochrany proti výbuchu	Ex d – ohnivzdorné, Ex e – zvýšená bezpečnost	Těsnicí O-kroužek	Silikon
Utahovací moment	65 Nm	Vnitřní závit	1 1/2" NPT
Vnější průměr kabelu, max.	24 mm	Vnější průměr kabelu, min.	1 mm
Vnější závit	M 32		

## Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXTPS16.0004X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X
Číslo osvědčení, kabelová průchodka (CCC)	2020322313000069		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-06	ECLASS 13.0	27-14-08-06

## Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datum vytvoření 30. května 2024 22:32:06 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

2

## ADAPS M32-NPT1-1/2-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">ATEX certification</a>
	<a href="#">IEC Ex certification</a>
	<a href="#">CCC approval of Cable glands</a>
	<a href="#">CE Declaration of conformity</a>
Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Notice of installation</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## ADAPS M32-NPT1-1/2-W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Nerezové pojistné matice, přírodní povrch



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SKMUS M32-W	Verze
Objednací číslo	<a href="#">185710000</a>	SKMU SS (nerezová pojistná matice), Pojistná matice, M 32, 3.8 mm,
GTIN (EAN)	4050118233759	Nerezavějící ocel 1.4404
Množství	144 ks	

### Plochá nylonová podložka - GWDR



Kromě kabelových průchodek pro nejrůznější použití je portfolio produktů doplněno o zálepky, prvky na vyrovnání tlaku, adaptéry a odpovídající příslušenství, jako jsou pojistné matice, těsnicí kroužky, ploché podložky a uzemňovací kroužky.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	GWDR M32-W	Verze
Objednací číslo	<a href="#">185630000</a>	zavřené, M 32, Nylon 6
GTIN (EAN)	4050118078329	
Množství	160 ks	