

## HDC 10B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), Felső kábelbemenet, Dugóház, Keresztkengyel az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | <a href="#">1263780000</a>  |
| Típus          | HDC 10B TOBU 2M25G CS   |
| GTIN (EAN)     | 4050118055603   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## HDC 10B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 137 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Méretetek

|                   |       |                  |         |
|-------------------|-------|------------------|---------|
| B ház magasság    | 52 mm | C ház szélessége | 43 mm   |
| Ház teljes hossza | 73 mm | Kábelbevezetés   | menetes |

## Verzió

|                              |                                 |                                |            |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| BG                           | 4                               | Belső menet                    | M 25       |
| Felső kábelbevezetések száma | 2                               | Felső rész/alsó rész/fedél     | felső rész |
| Ház kivitele                 | Felső kábelbemenet,<br>Dugóház  | Kivitel                        | Standard   |
| Kábelbevezetés               | menetes                         | Kábelbevezetések mérete        | M 25       |
| Méret                        | 4                               | Oldalsó kábelbevezetések száma | 0          |
| Rögzítőrendszer kivitele     | Keresztkengyel az<br>alsórészen | Suitable for ModuPlug®         | Nem        |
| Szorítós változat            | Oldalt rögzítő bilincs          | Szín (RAL)                     | RAL 7035   |
| Típus                        | Dugó                            |                                |            |

## Általános adatok

|                 |                                  |                    |                         |
|-----------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ENT házak       | Nem                              | Felületi minőség   | Porbevonatos            |
| Ház fő anyaga   | alumínium présöntvény            | Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |
| Védelmi osztály | IP65 (bedugaszolt<br>állapotban) |                    |                         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000437    | ETIM 7.0    | EC000437    |
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-02 | ECLASS 9,1  | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fúróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |

## HDC 10B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Műszaki adatok

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                 |   |
|-----------------|---|
| REACH SVHC      | Lead 7439-92-1  |
| SCIP            | d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a  |
| Vegyszerállóság | de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10391a6b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7cd28453<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@776f8d4d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49549664<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@11663767 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@797ec904<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72f02683 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ffa690f<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f87b898 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@303e7085<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@43898c3f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@ff72750<br>de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@d360d4e |

## Tanúsítványok

|              |   |
|--------------|---|
| Jóváhagyások |  |
| ROHS         | Megfelel  |

## Letöltések

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Product Change Notification | <a href="#">20220214 Technical change to HDC housings</a><br><a href="#">20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen</a> |
| Katalógusok                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## HDC 10B TOBU 2M25G CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Fedél



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak.

Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantal nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védeettséggel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HDC 10B DMDQ 2QB           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1665240000</a> | HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65 (bedugaszolt állapotban), |
| GTIN (EAN)     | 4008190421946              | Fedél házfelsőrészhez, Keresztkengyel az alsórészen, Standard        |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |