

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csak egyedi rendeléssel



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	1266370000
Típus	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
Qty.	1 Stück

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	280 mm	Mélység (coll)	11,024 inch
Magasság	390 mm	Magasság (coll)	15,354 inch
Szélesség	410 mm	Szélesség (coll)	16,142 inch
Nettó tömeg	28 000 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,14 - 0,34 mm ² (~ AWG 26- 22)	Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz
Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban, Műanyagallérral vagy anélkül	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Krimpelési hossz	6/8 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar	Érvéghüvely hossza	10/12 mm
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	0,34 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,14 mm ²

Besorolások

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9,1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése



REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	CA 100 C
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	HUEHABA 0.25 CA 100 C	Verzió
Rendelési szám	1314520000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117585	
Qty.	1 Stück	
Típus	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	Verzió
Rendelési szám	1283530000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118073676	
Qty.	1 Stück	
Típus	HUEHABA 0.34 CA 100 C	Verzió
Rendelési szám	1314510000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117370	
Qty.	1 Stück	
Típus	HUEHABA 0.14 CA 100 C	Verzió
Rendelési szám	1314530000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118117592	
Qty.	1 Stück	