

SAIL-M12G-USB-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Két I/O slave készülék, vagy a vezérlő és egy I/O előfizető közötti összeköttetés létrehozásának legmegbízhatóbb módja a konfekcionált kábelek használata. A kábelválaszték: PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™, EtherCAT és Ethernet.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | Buszvezeték, Csatlakozóvezeték, M12, Pólusszám: 4, 3 m, tű, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem |
| Rendelési szám | 1268520000 |
| Típus | SAIL-M12G-USB-3.0U |
| GTIN (EAN) | 4050118057393 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 13:51:34 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 105 g |
|-------------|-------|

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Halogén | Nem | Hibrid kábel | Nem |
| Keresztkötéses irradiáció | Nem | Konfigurálható kábelhossz | Nem |
| Kábelhossz | 3 m | Köpeny anyaga | PUR |
| Köpeny színe | fekete | Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Pólusok száma | 4 | Szigetelés | PE |
| Színkód gyűrű | Fehér, Zöld, Piros, Fekete | árnyékolt | Igen |

Általános műszaki adatok

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Csatlakozási menet | M12 | Ház fő anyaga | PUR |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C | Kódolás | A kódolású |
| LED | Nem | Meghúzási nyomaték | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
| Menetes gyűrű anyaga | Sárgaréz, nikkelezett | Névleges feszültség | 5 V |
| Névleges áram | 1 A | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Szigetelés erőssége | 10 ⁸ Ω | Változat | tű, egyenes |
| Védelmi osztály | IP67 | Érintkező felület | Aranyozott |
| áthidalt | Nem | | |

Villamos tulajdonságok

| | | | |
|---------------------|-----|---------------------|-------------------|
| Névleges feszültség | 5 V | Szigetelés erőssége | 10 ⁸ Ω |
|---------------------|-----|---------------------|-------------------|

Dugó, jobb

| | | | |
|---------------|-----|-------------------|------------|
| Ház fő anyaga | PUR | Érintkező felület | Aranyozott |
|---------------|-----|-------------------|------------|

Kábel elektromos tulajdonságai

| | | | |
|---------------|-----|---------------------|-------------------|
| Névleges áram | 1 A | Szigetelés erőssége | 10 ⁸ Ω |
|---------------|-----|---------------------|-------------------|

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Kábel szerkezet

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------|----|
| Köpeny színe | fekete | Szigetelés | PE |
| Színkód gyűrű | Fehér, Zöld, Piros, Fekete | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 9,1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Méretrajz



Male, straight

Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

Méretrajz

USB

Póluskiosztás

USB

Az ideális szerszám: Screwty[®] nyomaték funkcióval



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F