

SAIL-M12G-USB-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anslutningar mellan två I/O Slaves eller mellan styrsystemet och en I/O enhet utförs säkrast via två förkonfektionerade ledningar. Utbudet sträcker sig från PROFIBUS- och CANopen-, DeviceNet™, EtherCAT- till Ethernet-ledningar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Bussledning, Anslutningsledning, M12, Antal poler: 4, 3 m, Stift, rakt, Skärmad: Ja, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej
Art.nr.	1268520000
Typ	SAIL-M12G-USB-3.0U
GTIN (EAN)	4050118057393
Förp.	1 Stück

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	105 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Antal poler	4	Bestrålning tvärbunden	Nej
Färkodning	vit, grön, röd, svart	Halogener	Nej
Hybridkabel	Nej	Isolering	PE
Kabellängd	3 m	Konfigurerbar kabellängd	Nej
Mantel i enlighet med UL AWM-stil	20963 (80 °C / 30 V)	Mantelfärg	svart
Mantelmateriäl	PUR	Skärmad	Ja

Allmänna tekniska data

Anslutningsgänga	M12	Anslutningsvridmoment	M12: 0,8 - 1,2 Nm
Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Kapslingsmaterial	PUR
Kodering	A-kodad	Kontakttyta	förgylld
LED	Nej	Material låsring	Mässing, förnicklad
Märkspänning	5 V	Märkström	1 A
Nedsmutningsgrad	3	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-25...+80 °C	Utförande	Stift, rakt
bockad	Nej		

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Märkspänning	5 V
-----------------------	-------------------	--------------	-----

Elektriska egenskaper kabel

Isolationshållfasthet	10 ⁸ Ω	Märkström	1 A
-----------------------	-------------------	-----------	-----

Kabeluppbyggnad

Färkodning	vit, grön, röd, svart	Isolering	PE
Mantelfärg	svart		

Kontakt höger

Kapslingsmaterial	PUR	Kontakttyta	förgylld
-------------------	-----	-------------	----------

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

SAIL-M12G-USB-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Miljööverensstämmelse för produkt**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIL-M12G-USB-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Male, straight

Polschema



Kopplingsbild

Profilritning

USB

Polschema

USB

Det idealiska verktyget: Screwty® med momentfunktion



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

Skapandedatum den 9 maj 2024 07:27:55 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna