

ZST 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Tillbehör, Skenhållare
Art.nr.	1269070000
Typ	ZST 1
GTIN (EAN)	4050118094091
Förp.	25 Stück

ZST 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	39,5 mm	Byggdjup (tum)	1,555 inch
Höjd	62 mm	Bygghöjd (tum)	2,441 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Nettovikt	7,72 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C		

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Skena	TS 35
---------------------	---------------	-------	-------

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Ändplatta krävs	Nej
Skena	TS 35		

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	TS 35
Öppna sidor	sluten		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Beipackzettel ZST_1.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format

ZST 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

5x20

5x20

För att skydda mot överström erbjuder vi patronsäkringsinsats med måtten 5 x 20 mm i storlek från 100 mA till 6,3 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	G 20/1.00A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0430700000	Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/0.10A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0430300000	Finsäkring, snabb, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/1.60A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0430800000	Finsäkring, snabb, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/0.63A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0439000000	Finsäkring, snabb, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/4.00A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0431200000	Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/6.30A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0431400000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/0.25A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0430500000	Finsäkring, snabb, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/0.50A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0430600000	Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/0.20A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0430400000	Finsäkring, snabb, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/2.00A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0430900000	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Förp.	10 Stück	

Skapandedatum den 9 maj 2024 21:15:43 CEST

ZST 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	G 20/2.50A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0431000000	Finsäkring, snabb, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/3.15A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0431100000	Finsäkring, snabb, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 20/5.00A/F	Artikelbeteckning
Art.nr.	0431300000	Finsäkring, snabb, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Förp.	10 Stück	

5x25



För att skydda mot överström erbjuder vi patronsäkringsinsats med måtten 5 x 25 mm i storlek från 250 mA till 6,3 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	G 25/0.25A/M GE	Artikelbeteckning
Art.nr.	0546900000	Finsäkring, medeltrög, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 25/4.00A/F BR	Artikelbeteckning
Art.nr.	0192800000	Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 25/6.30A/F GN	Artikelbeteckning
Art.nr.	0192900000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 25/0.50A/M WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	0510300000	Finsäkring, medeltrög, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	0265800000	Finsäkring, medeltrög, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	0646400000	Finsäkring, medeltrög, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Förp.	10 Stück	

ZST 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	G 25/10.0A/M RT	Artikelbeteckning
Art.nr.	0193100000	Finsäkring, medeltrög, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Förp.	10 Stück	
Typ	G 25/2.00A/F BL	Artikelbeteckning
Art.nr.	0192700000	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Förp.	10 Stück	