

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

HDC dugaszolható csatlakozó az IEC 61076-3-106 5. változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010) |
| Rendelési szám | <a href="#">1271250000</a>  |
| Típus          | IE-PS-V05M-RJ45-FH-B  |
| GTIN (EAN)     | 4050118060034   |
| Qty.           | 10 Stück  |

## IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 93,3 g

## Általános adatok

|                                  |  |  |   |
|----------------------------------|--|--|---|
| 1. csatlakozás                   | RJ45                                   | 2. csatlakozás                                       | IDC   |
| Szín                             | fekete                                 | Ház fő anyaga  | alumínium présöntvény                                   |
| Szigetelés keresztmetszete, min. | 0,85 mm                                | Szigetelés keresztmetszete, max.                     | 1,6 mm  |
| Kategória                        | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) | Érintkező felület                                    | Arany a nikkel felett                                   |
| Csatlakozási átmérő, tömör       | 0.4...0.64 mm                          | Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, tömör (AWG)      | AWG 24...AWG 22   |
| Csatlakozási átmérő, flexibilis  | 0.48...0.76 mm                         | Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, flexibilis (AWG) | AWG 26...AWG 22   |
| MICE besorolás, M                | M <sub>3</sub>                         | MICE besorolás, I                                    | I <sub>3</sub>  |
| MICE besorolás, C                | C <sub>1</sub>                         | MICE besorolás, E                                    | E <sub>3</sub>  |
| Köpenyátmérő, min.               | 5 mm                                   | Köpenyátmérő, max.                                   | 12 mm   |
| Árnyékolás                       | 360°; árnyékolás-érintkező             | Védelmi osztály                                      | IP67  |
| Dugaszolási ciklusok             | 750                                    | Újracsatlakoztathatóság                              | ≥ 10 ciklus (ugyanahhoz vagy nagyobb keresztmetszethez) |

## Villamos tulajdonságok

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás ≥ 1500 V AC/DC

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező ≥ 1000 V AC/DC

## Általános szabványok

Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések

PROFINET installációs vezeték

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 13.0 | 27-44-03-90 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**


|                    |  |
|--------------------|--|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| User Documentation | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a><br><a href="#">Manual</a>   |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Kiadványok         | <a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

**IE-PS-V05M-RJ45-FH-B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Méretrajz**

## IE-PS-V05M-RJ45-FH-B

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## porvédő sapkák



Készülékeinek védelme por és szennyeződés ellen

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                     |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus          | IE-PP-V05M                 | Verzió              |
| Rendelési szám | <a href="#">1968920000</a> | Aljzatház-védőkupak |
| GTIN (EAN)     | 4032248692668              |                     |
| Qty.           | 1 Stück                    |                     |