

## IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Összeszerelt IE kábelek, FO patchkábel, POF, SC-RJ - SC-RJ, fekete

## Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozóvezeték, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 0.2 m
Rendelési szám	<a href="#">1273430002</a>
Típus	IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118467314
Qty.	1 Stück

## IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	0,2 m	Hossz, inch	7,874 inch
Nettó tömeg	0,01 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C
-------------------	----------------

## Dugó

Csatlakozó, bal	SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan	Csatlakozó, jobb	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
-----------------	---	------------------	--

## Dugó, bal

Csatlakozó, bal	SC-RJ, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, Műanyag, árnyékolatlan
-----------------	---

## Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
------------------	--

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Hajlítási ciklusok	10,000	Halogén	Nem
Húzóerő	≤ 160 N	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	25 mm
Min. hajlítási sugár, ismétlődő	25 mm		

## Kábel szerkezet

Kábelek elrendezése	ZIPCORD	Köpeny színe	fekete
Köpenyátmérő	2.2*4.5 mm	Szigetelés	PE
Vezetékek száma	2	Értékmérő	980 µm

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9,1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

User Documentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-FPOZ2EE0002DSJ0SJ0-X****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Részletrajz**

## Tartozékok

## V0 anyag



A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

**Előnyök:**

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Általános rendelési adatok**

Típus	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1730560001</a>	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190954611	
Qty.	160 Stück	
Típus	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1689470001</a>	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190872571	
Qty.	160 Stück	