

IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJ0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely, optické propojovací kabely, POF, SC-RJ – SC-RJ, černé

Všeobecné objednací údaje

Verze	Připojovací kabely, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 5 m
Objednací číslo	1273430050
Typ	IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJ0-X
GTIN (EAN)	4050118062878
Množství	1 ks

Datum vytvoření 24. května 2024 11:10:57 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Délka	5 m	Délka (v palcích)	196,85 inch
Čistá hmotnost	62 g		

Teploty

Provozní teplota	-20 °C...80
------------------	-------------

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, un-shielded
-----------------	---

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	SC-RJ, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné
----------------	---

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Cykly ohybu	10,00	Halogen	Ne
Poloměr ohybu, min., jen jednou	25 mm	Poloměr ohybu, min., opakovaný	25 mm
Síla při vytažení	≤ 160 N		

Struktura kabelu

Barva opláštění	černá	Izolace	PE
Počet vodičů	2	Průměr jádra	980 μm
Průměr pláště	2,2*4,5 mm	Rozvržení kabelu	ZIPCORD

Zástrčka

Zástrčka vlevo	SC-RJ, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vpravo	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, un-shielded
----------------	---	-----------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03
ECLASS 12.0	27-06-10-03	ECLASS 13.0	27-06-10-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJ0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Soubory ke stažení**Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Uživatelská dokumentace [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)Brožury [FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Detailní výkres



IE-FPOZ2EE0005MSJ0SJ0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

V0 materiál



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednávací údaje

Typ	VT SF 6/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	6730560001	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190954611	
Množství	160 ks	
Typ	VT SF 5/21 MC NE WS V0	Verze
Objednávací číslo	6689470001	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4008190872571	
Množství	160 ks	