

## VG 21 HQ EMV68 9-13

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



EMC-förskruvningar för att avskärma störfrekvenser med en skärmdämpning på upp till 100dB. Kontaktering av kabelskärmen med hjälp av en ändlös fjäderring.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Mångpoliga kontaktdon, Tillbehör, kabelförskruvning, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1273900000</a>
Typ	VG 21 HQ EMV68 9-13
GTIN (EAN)	4050118063516
Förp.	1 Stück

## VG 21 HQ EMV68 9-13

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	39,6 g
-----------	--------

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur	-40 °C ... 130 °C
------------------------	-------------------

## Allmänna uppgifter

Förskruvningar	PG 21	Gänga (yttre)	PG 21
Material	Mässing, förnicklad	Skyddsklass	IP68

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>