

SDIK PH1 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Csavarhúzó
Rendelési szám	1274710000
Típus	SDIK PH1 SL
GTIN (EAN)	4050118073249
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Kifutott
Rendelkezésre álló egység	2021-03-31
Helyettesítő termék	2749650000

SDIK PH1 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	191 mm	Szélesség (coll)	7,52 inch
Átmérő	30 mm	Nettó tömeg	61 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Phillips típus, 1. méret, SlimLine
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Alak	Kereszthorony	Fej mérete, csillag	size PH1
Kés hossza	80 mm	Méret	1

Besorolások

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9,1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SDIK PH1 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**