

SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1000 V
IEC 60900

VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Verzió	Csavarhúzó, Csavarhúzó
Rendelési szám	1274740000
Típus	SDIK PZ2 SL
GTIN (EAN)	4050118073218
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2021-06-30
Helyettesítő termék	2749680000

SDIK PZ2 SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	218 mm	Szélesség (coll)	8,583 inch
Átmérő	36 mm	Nettó tömeg	100 g

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Szigetelt keresztornyos csavarhúzó, Pozidriv típus, 2. méret, SlimLine
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Alak	Pozidrive	Fej mérete, csillag	Gr. PZ2
Kés hossza	100 mm	Méret	2

Besorolások

ETIM 6.0	EC000144	ETIM 7.0	EC000144
ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ECLASS 9.0	21-04-04-06	ECLASS 9,1	21-04-04-06
ECLASS 10.0	21-04-04-06	ECLASS 11.0	21-04-04-06
ECLASS 12.0	21-04-04-06	ECLASS 13.0	21-04-04-06

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SDIK PZ2 SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**