

SDI SL S3.5-6.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerelőszerszám
Rendelési szám	1274750000
Típus	SDI SL S3.5-6.5/PH1/2
GTIN (EAN)	4050118073201
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2021-04-30
Helyettesítő termék	2749580000

SDI SL S3.5-6.5/PH1/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	532 g
-------------	-------

Műszaki adatok

Árucikk leírása	VDE szerint szigetelt hornyos és keresztornyos PH-SD csavarhúzó készlet, SlimLine
-----------------	--

Csavarozó szerszámok

Alak	Hornyos és keresztornyos	Szám	6
------	--------------------------	------	---

Besorolások

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9,1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SDI SL S3.5-6.5/PH1/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Felhasználási példa**