

PEBZ M10 BR SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Akcesoria

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpień uziemiający, inne, Wysokość: 21 mm, Szerokość: 21 mm, Głębokość: 48.7 mm, tworzywo: mosiądz
Nr zam.	1277220000
Typ	PEBZ M10 BR SET
GTIN (EAN)	4050118067019
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 2 czerwca 2024 17:31:40 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

PEBZ M10 BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	48,7 mm	Głębokość (cale)	1,917 inch
Wysokość	21 mm	Wysokość (cale)	0,827 inch
Szerokość	21 mm	Szerokość (cale)	0,827 inch
Masa netto	62 g		

Informacje ogólne

tworzywo	mosiądz
----------	---------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9.1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	