

IE-SCRJ1-IP20-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO SC-RJ dugaszolható csatlakozó az IEC 61754-24
szerint, 2,6 .. 3 mm huzal külső átmérőkhöz

Általános rendelési adatok

Verzió	FO-csatlakozó, Pót-krimphüvely, IP20
Rendelési szám	1278420000
Típus	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Qty.	100 Stück

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	26,5 mm	Mélység (coll)	1,043 inch
Magasság	5,8 mm	Magasság (coll)	0,228 inch
Nettó tömeg	3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...80 °C	Páratartalom	0...93% relatív páratartalom
-------------------	----------------	--------------	------------------------------

Általános adatok

1. csatlakozás	SCRJ	2. csatlakozás	Rapid connection system: crimping, cutting
Beillesztési veszteség	≤ 1,0 dB	Dugaszolási ciklusok	1000
Egy vezeték átmérője, max.	2,2 mm	Elemi szál típusa	POF
Ház anyaga, betét	Cink présöntvény	Ház fő anyaga	PC UL 94 V0
Krimphüvely anyaga	Vörösréz, nikkelezett	Kábel kihúzási erő, min.	100 N
Köpenyátmérő, max.	3,6 mm	Nyomórugó anyaga	Nemesacél, rozsdamentes
Porvédő fedél anyaga	TPE	Páratartalom	0...93% relatív páratartalom
Szín	Egyéb	Védelmi osztály	IP20
Árucikk leírása	Pót-krimphüvely	Érvéghüvely anyaga	Nikkelezüst

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61754-24
----------------------	--------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9,1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	PROFINET Manufacturer's Declaration
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érintkező kiszerelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

Típus	REMOVAL TOOL HD	Verzió
Rendelési szám	1866730000	Szerszámok, Érintkezőkioldó szerszám
GTIN (EAN)	4032248437054	
Qty.	1 Stück	

Krimpkészletek



Krimpkészletek

Általános rendelési adatok

Típus	TOOL SET IE-POF	Verzió
Rendelési szám	1208930000	Krimpelő szerszám: HTX-IE-POF, Csupaszoló szerszám: Multi-Stripax IE-
GTIN (EAN)	4032248990283	POF
Qty.	1 Stück	

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Olló



A Weidmüller a vörösréz és alumínium kábelek vágásának specialistája. Termékpalalettája a kis keresztmetszetekhez való, közvetlen erővel működtetett vágókészülékektől a nagy keresztmetszetekhez való vágógépekig terjed. A mechanikus működtetés és a vágószerszám különleges alakja minimálisra csökkenti a szükséges erőt. Vágótermékeinek széles választékával a Weidmüller a professzionális kábelfeldolgozás valamennyi feltételének képes megfelelni.

Általános rendelési adatok

Típus	SCISSORS KEVLAR	Verzió
Rendelési szám	1208910000	Villanyszerelő olló
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qty.	1 Stück	

...polimer optikai szálak (POF) optikai kábelhez



Krimpelő és csupaszolószerszámok polimer optikai szálak (POF) fényvezető csatlakozóihoz

Általános rendelési adatok

Típus	HTX-IE-POF	Verzió
Rendelési szám	1208870000	Présszerszám
GTIN (EAN)	4032248990269	
Qty.	1 Stück	