

IE-SCRJ1-IP20-POF-100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för ledarytter-
diameter 2,6...3 mm

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Kontakt don fiber, Reservcrimphylsa, IP20
Art.nr.	1278420000
Typ	IE-SCRJ1-IP20-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069129
Förp.	100 Stück

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	26,5 mm	Byggdjup (tum)	1,043 inch
Höjd	5,8 mm	Bygghöjd (tum)	0,228 inch
Nettovikt	3 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-20 °C...80 °C	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
-----------------	----------------	-----------	-------------------------

Allmänna data

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	Snabb anslutningsteknik; kontaktpressning, kapning
Artikelbeskrivning	Reservcrimphylsa	Diameter enkelledare, max	2,2 mm
Dämpning	≤ 1,0 dB	Fibertyp	POF
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Färgkod	övriga
Kabelutdragningskraft, min.	100 N	Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0
Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning	Manteldiameter, max.	3,6 mm
Material crimphylsa	Koppar, förnicklad	Material dammskyddsskåpa	TPE
Material tryckfjäder	Rostfritt stål	Material ändhylsa	nysilver
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	1000

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61754-24
------------------	--------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	PROFINET Manufacturer's Declaration
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Saxar



Weidmüller är specialiserad på kapning av koppar- eller aluminiumkablar. Produktsortimentet sträcker sig från kapverktyg för små diametrar och till avmantlingsverktyg för stora diametrar. Den mekaniska drivningen och en specifikt konstruerad knivform reducerar de erforderliga manuella krafterna till ett minimum. Med sitt breda produktsortiment av kapverktyg uppfyller Weidmüller alla krav på professionell kabelbearbetning.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCISSORS KEVLAR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1208910000	Elektrikersax
GTIN (EAN)	4032248990085	
Förp.	1 Stück	

Crimp-Set



Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Typ	TOOL SET IE-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1208930000	Pressverktyg: HTX-IE-POF, Avisoleringsverktyg: Multi-Stripax IE-POF
GTIN (EAN)	4032248990283	
Förp.	1 Stück	

IE-SCRJ1-IP20-POF-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL HD	Artikelbeteckning
Art.nr.	1866730000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437054	
Förp.	1 Stück	

... för fiberoptisk kabel med polymeroptiska fibrer (POF)



Press- och avmantlingsverktyg för bearbetning av ljusledarkontakter till de polymera optiska fibrerna (POF)

Allmänna beställningsdata

Typ	HTX-IE-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1208870000	Crimpverktyg
GTIN (EAN)	4032248990269	
Förp.	1 Stück	