

CB 98/2,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CB buntband för fastsättning av kablar och märkningar.

- De är speciellt lämpliga för montering av kabelmärkningarna CLI M, SFX, WKM och WKS.
- Uppfyller IEC 62275: 2006
- Brottbeständig polyamid PA 6.6 med brandskyddsklass V2 till UL-94

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Buntband, 2,5 x 98 mm, Polyamid 66, 80 N
Art.nr.	1278600000
Typ	CB 98/2,5 NC
GTIN (EAN)	4008190154554
Förp.	100 Stück

CB 98/2,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1,1 mm	Byggdjup (tum)	0,043 inch
Höjd	98 mm	Bygghöjd (tum)	3,858 inch
Bredd	2,5 mm	Byggbredd (tum)	0,098 inch
Nettovikt	0,24 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...85 °C

Installationsmaterial

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Bunt diameter, max.	21 mm
Bunt diameter, min.	1 mm	Draghållfasthet	80 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Halogener	Nej
Kabel diameter max.	21 mm	Kan öppnas igen	Nej
Material	Polyamid 66	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	UV-beständig	Nej

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DE PI830000 160627 001
Kataloger	Catalogues in PDF-format

CB 98/2,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

