

CB 140/3,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Kabelové vázací pásky, 3,5 x 140 mm, Polyamid 66, 180 N |
| Objednací číslo | 1278700000 |
| Typ | CB 140/3,5 NC |
| GTIN (EAN) | 4008190155759 |
| Množství | 100 ks |

CB 140/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 1,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,051 inch |
| Výška | 140 mm | Výška (v palcích) | 5,512 inch |
| Šířka | 3,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,138 inch |
| Čistá hmotnost | 0,67 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|-------------|
| Rozsah provozní teploty | -40...85 °C |
|-------------------------|-------------|

Instalační materiály

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|--------|
| Halogen | Ne | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 |
| Materiál | Polyamid 66 | Odolné proti UV záření | Ne |
| Pevnost v tahu | 180 N | Pevnost v tahu (síla v librách) | 40 lbf |
| Pro znovuotevření | Ne | Průměr kabelu, max. | 35 mm |
| Průměr svazku, max. | 32 mm | Průměr svazku, min. | 2,5 mm |
| Rozsah provozní teploty, max. | 85 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000046 | ETIM 7.0 | EC000046 |
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 9.1 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 11.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-07-02 | ECLASS 13.0 | 27-14-07-02 |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E317499 |

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000 160627 001](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

CB 140/3,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

