

**ETA 1170 21 5A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktillustration**

Weidmueller erbjuder automatsäkring för integrering av våra terminaler för säkring i fordonssäkring med ett intervall från 100 mA till 25 A.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
|                   |                            |
| Artikelbeteckning | Finsäkring, 5 A            |
| Art.nr.           | <a href="#">1278750000</a> |
| Typ               | ETA 1170 21 5A             |
| GTIN (EAN)        | 4050118091274              |
| Förp.             | 5 Stück                    |

## ETA 1170 21 5A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup      | 51,6 mm | Byggdjup (tum)  | 2,031 inch |
| Höjd      | 22 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,866 inch |
| Bredd     | 9,8 mm  | Byggbredd (tum) | 0,386 inch |
| Nettovikt | 9,6 g   |                 |            |

## Temperaturer

|                                 |        |                                 |        |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

## Allmänt

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

## Märkdata

|              |      |           |     |
|--------------|------|-----------|-----|
| Märkspänning | 28 V | Märkström | 5 A |
|--------------|------|-----------|-----|

## Materialdata

|         |       |
|---------|-------|
| Färgkod | svart |
|---------|-------|

## Säkringsinsatser

|           |                 |       |     |
|-----------|-----------------|-------|-----|
| Färgkod   | svart           | Ström | 5 A |
| Utförande | Säkringselement |       |     |

## Systemparametrar

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Utförande | Säkringselement |
|-----------|-----------------|

## Ytterligare tekniska data

|                     |               |               |           |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Monteringstyp | instucken |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000035    | ETIM 7.0    | EC000035    |
| ETIM 8.0    | EC002704    | ETIM 9.0    | EC002704    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1  | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Användardokumentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Kataloger             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |