

**ETA 1170 21 6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Weidmueller propose des disjoncteurs pour l'intégration de nos bornes fusibles pour les fusibles automobiles de 100 mA à 25 A.

**Informations générales de commande**

Version	Fusible pour courant faible, 6 A
Référence	<a href="#">1278760000</a>
Type	ETA 1170 21 6A
GTIN (EAN)	4050118091342
Qté.	5 pièce(s)

**ETA 1170 21 6A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	51,6 mm	Profondeur (pouces)	2,031 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	9,8 mm	Largeur (pouces)	0,386 inch
Poids net	9,6 g		

**Températures**

Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C	Température d'utilisation permanente, max.	120 °C
--	--------	--	--------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

**Autres caractéristiques techniques**

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	enfiché
------------------------	----------------	-----------------	---------

**Caractéristiques des matériaux**

Couleur	noir
---------	------

**Caractéristiques du système**

Version	Élément fusible
---------	-----------------

**Caractéristiques nominales**

Tension nominale	28 V	Courant nominal	6 A
------------------	------	-----------------	-----

**Fusibles**

Couleur	noir	Courant	6 A
Version	Élément fusible		

**Généralités**

Instruction de montage	Montage direct
------------------------	----------------

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>