

ETA 1170 21 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A Weidmüller az autóiipari biztosítékok biztosítás sorkapcsainak beépítéséhez 100 mA és 25 A közötti megszakítókat kínál.

Általános rendelési adatok

Verzió	Miniatűr biztosító, 6 A
Rendelési szám	1278760000
Típus	ETA 1170 21 6A
GTIN (EAN)	4050118091342
Qty.	5 Stück

ETA 1170 21 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	51,6 mm	Mélység (coll)	2,031 inch
Magasság	22 mm	Magasság (coll)	0,866 inch
Szélesség	9,8 mm	Szélesség (coll)	0,386 inch
Nettó tömeg	9,6 g		

Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

Anyag adatok

Szín	fekete
------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Biztosítóbetétek

Szín	fekete	Változat	Biztosítóelem
Áram	6 A		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	-----------	---------------------	--------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	28 V	Névleges áram	6 A
---------------------	------	---------------	-----

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format