

ETA 1170 21 6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Weidmueller erbjuder automatsäkring för integrering av våra terminaler för säkring i fordonssäkring med ett intervall från 100 mA till 25 A.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Finsäkring, 6 A
Art.nr.	1278760000
Typ	ETA 1170 21 6A
GTIN (EAN)	4050118091342
Förp.	5 Stück

ETA 1170 21 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	51,6 mm	Byggdjup (tum)	2,031 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0,866 inch
Bredd	9,8 mm	Byggbredd (tum)	0,386 inch
Nettovikt	9,6 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C
---------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	28 V	Märkström	6 A
--------------	------	-----------	-----

Materialdata

Färgkod	svart
---------	-------

Säkringsinsatser

Färgkod	svart	Ström	6 A
Utförande	Säkringselement		

Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format