

**CB 200/4,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vázací pásky CB k připevnění kabelů a značení.

- Hodí se zejména na připevňování kabelových značení CLI M, SFX, WKM a WKS
- V souladu s IEC 62275:2006
- Zlomu odolný polyamid PA 6,6 s třídou hořlavosti V2 podle UL-94

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelové vázací pásky, 4,5 x 200 mm, Polyamid 66, 220 N
Objednací číslo	<a href="#">1278800000</a>
Typ	CB 200/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190047894
Množství	100 ks

## CB 200/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,4 mm	Hloubka (v palcích)	0,055 inch
Výška	200 mm	Výška (v palcích)	7,874 inch
Šířka	4,5 mm	Šířka (v palcích)	0,177 inch
Čistá hmotnost	0,001 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...85 °C
-------------------------	-------------

## Instalační materiály

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66	Odolné proti UV záření	Ne
Pevnost v tahu	220 N	Pevnost v tahu (síla v librách)	49 lbf
Pro znovuotevření	Ne	Průměr kabelu, max.	50 mm
Průměr svazku, max.	50 mm	Průměr svazku, min.	3 mm
Rozsah provozní teploty, max.	85 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E317499

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [DE PI830000 160627 001](#)Technické údaje [CAD data – STEP](#)Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

### CB 200/4,5 NC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

