

ETA 1180 01 2A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Avbildning liknande

Weidmueller erbjuder automatsäkring för integrering av våra terminaler för säkring i fordonssäkring med ett intervall från 100 mA till 25 A.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Artikelbeteckning | Finsäkring, 2 A |
| Art.nr. | 1278970000 |
| Typ | ETA 1180 01 2A |
| GTIN (EAN) | 4050118091489 |
| Förp. | 5 Stück |

ETA 1180 01 2A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 52,3 mm | Byggdjup (tum) | 2,059 inch |
| Höjd | 24,4 mm | Bygghöjd (tum) | 0,961 inch |
| Bredd | 8,2 mm | Byggbredd (tum) | 0,323 inch |
| Nettovikt | 10,6 g | | |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Märkdata

| | | | |
|--------------|------|-----------|-----|
| Märkspänning | 64 V | Märkström | 2 A |
|--------------|------|-----------|-----|

Materialdata

| | |
|---------|-------|
| Färgkod | svart |
|---------|-------|

Säkringsinsatser

| | | | |
|-----------|-----------------|-------|-----|
| Färgkod | svart | Ström | 2 A |
| Utförande | Säkringselement | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|-----------------|
| Utförande | Säkringselement |
|-----------|-----------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | Monteringstyp | instucken |
|---------------------|---------------|---------------|-----------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 9.1 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------------------|---|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
| Användardokumentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |