

ETA 1180 01 4A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

Avbildning liknande

Weidmueller erbjuder automatsäkring för integrering av våra terminaler för säkring i fordonssäkring med ett intervall från 100 mA till 25 A.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Finsäkring, 4 A
Art.nr.	1279020000
Typ	ETA 1180 01 4A
GTIN (EAN)	4050118091496
Förp.	5 Stück

ETA 1180 01 4A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	52,3 mm	Byggdjup (tum)	2,059 inch
Höjd	24,4 mm	Bygghöjd (tum)	0,961 inch
Bredd	8,2 mm	Byggbredd (tum)	0,323 inch
Nettovikt	10,6 g		

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Märkdata

Märkspänning	64 V	Märkström	4 A
--------------	------	-----------	-----

Materialdata

Färgkod	svart
---------	-------

Säkringsinsatser

Färgkod	svart	Ström	4 A
Utförande	Säkringselement		

Systemparametrar

Utförande	Säkringselement
-----------	-----------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	instucken
---------------------	---------------	---------------	-----------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format