

CB 365/7,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 7.5 x 365 mm, Полиамид 66, 540 N
Номер для заказа	1279100000
Тип	CB 365/7,5 NC
GTIN (EAN)	4008190104665
Кол.	100 Шт.

CB 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0 мм	Высота	365 мм
Высота (в дюймах)	14,37 inch	Ширина	7,5 мм
Ширина (в дюймах)	0,295 inch	Масса нетто	5,104 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...85 °C

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Диаметр кабеля, макс.	100 мм
Диаметр пучка, макс.	100 мм	Диаметр пучка, мин.	8 мм
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	540 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	121 lbf	Температурный диапазон, макс..	85 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Устойчивый к УФ-лучам	Нет

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E317499

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DE PI830000 160627 001
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

CB 365/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

