

CBH 8.1/6.2 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kabelové vázací pásky, 6.2 x 8.1 mm, Plast, 80 N
Objednací číslo	1279200000
Typ	CBH 8.1/6.2 NC
GTIN (EAN)	4008190068820
Množství	100 ks

CBH 8.1/6.2 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Výška	8,1 mm	Výška (v palcích)	0,319 inch
Šířka	6,2 mm	Šířka (v palcích)	0,244 inch
Čistá hmotnost	1,02 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...105 °C
-------------------------	--------------

Instalační materiály

Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Plast	Max. šířka stahovací pásky	7,8 mm
Odolné proti UV záření	Ano	Pevnost v tahu	80 N
Pevnost v tahu (síla v librách)	18 lbf	Pro znovuotevření	Ne
Průměr připevňovacího otvoru	6,5 mm	Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	Verze	pro montážní desku

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--

CBH 8.1/6.2 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres**