

**CB-DM 200/4,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Upevnění kabelů nebo svazků pomocí vázacích pásek do elektrických rozvaděčů a skříní.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Kabelové vázací pásky, 4.5 x 203 mm, Plast, 220 N
Objednací číslo	<a href="#">1279300000</a>
Typ	CB-DM 200/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190185930
Množství	100 ks

## CB-DM 200/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2 mm	Hloubka (v palcích)	0,079 inch
Výška	203 mm	Výška (v palcích)	7,992 inch
Šířka	4,5 mm	Šířka (v palcích)	0,177 inch
Čistá hmotnost	1,44 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Instalační materiály

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Materiál	Plast
Odolné proti UV záření	Ne	Pevnost v tahu	220 N
Pevnost v tahu (síla v librách)	49 lbf	Pro znovuošetvení	Ne
Průměr kabelu, max.	50 mm	Průměr připevňovacího otvoru	6,3 mm
Průměr svazku, max.	50 mm	Průměr svazku, min.	3 mm
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Verze	pro kabelové svazky		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--