

CB-DM 200/4,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Крепление кабелей или кабельных пучков с использованием затяжек в коммутационных устройствах и электрошкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 4.5 x 203 mm, Пластмасса, 220 N
Номер для заказа	1279300000
Тип	CB-DM 200/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190185930
Кол.	100 Шт.

CB-DM 200/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Высота	203 мм	Высота (в дюймах)	7,992 inch
Ширина	4,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,177 inch
Масса нетто	1,44 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Материал для электромонтажа

Диаметр кабеля, макс.	50 мм	Диаметр крепежного отверстия	6,3 мм
Диаметр пучка, макс.	50 мм	Диаметр пучка, мин.	3 мм
Исполнение	для кабельных жгутов	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Материал	Пластмасса	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	220 N	Прочность на разрыв (фунт-сила)	49 lbf
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--