

SAIE-M12B-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Verzió	Beépített dugók, M12, PG 9, Pólusszám: 2, 2 m
Rendelési szám	1279480200
Típus	SAIE-M12B-PB-2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118071092
Qty.	1 Stück

SAIE-M12B-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	142 g
-------------	-------

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	2 m	Köpeny színe	ibolyaszínű (RAL 4001-hez hasonló)
PE működés	Nem	Pólusok száma	2
Érkérszmetmetzet	0,25 mm ²		

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó	Dugaszolási ciklusok	≥ 500
Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett	Ház hőmérsékleti tartománya	-20 ... +60 °C
Kódolás	B kódolású	Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	2
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	PG 9
Vezeték-keresztmetzet, max.	0,25 mm ²	Védelmi osztály	IP68
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12B-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz



Részletrajz



Kapcsolási rajz

