

SAIE-M12S-PB-2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, PG 9, Antal poler: 2, 2 m
Art.nr.	1279490200
Typ	SAIE-M12S-PB-2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118076356
Förp.	1 Stück

SAIE-M12S-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	142 g
-----------	-------

Tekniska data för kabel

Antal poler	2	Kabellängd	2 m
Ledararea	0,25 mm ²	Mantelfärg	violett (liknande RAL 4001)
PE-Funktion	Nej		

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	Stift	Antal poler	2
Förskruvningar	PG 9	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad
Kodering	B-kodad	Kontaktyta	förgylld
Ledardiameter, max.	0,25 mm ²	Märkspänning	250 V
Märkström	4 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skyddsklass	IP68	Stickcykler	≥ 500
Temperaturområde kapsling	-20 ... +60 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12S-PB-2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Detaljerad ritning



Kopplingsbild

