

## PEBZ M10 S4 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Tartozékok

## Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L)
Rendelési szám	<a href="#">1283440000</a>
Típus	PEBZ M10 S4 SET
GTIN (EAN)	4050118073362
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. április 27. 7:59:26 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## PEBZ M10 S4 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	48,7 mm	Mélység (coll)	1,917 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0,827 inch
Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0,827 inch
Nettó tömeg	60 g		

## Általános információ

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)
-------	--------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9,1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	