

## EPL PGK4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



**PGK 4 genomgångsplint är den snabbaste och mest kompakta lösningen för kapslingsgenomföringar.**

Den innovativa PUSH IN-anslutningstekniken från Weidmüller ger en enkel och verktygslös ledaranslutning på in- och utsidan av enheterna. Skivuppbyggnad och ett intuitivt fästelement möjliggör byggnation av plintar med hög kontakttäthet, snabbt och enkelt.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	OMNIMATE Power – serie PGK, Ändplatta
Art.nr.	<a href="#">1288600000</a>
Typ	EPL PGK4 BK
GTIN (EAN)	4050118080100
Förp.	50 Stück
Produktparametrar	UL:

## EPL PGK4 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	1,25 g
-----------	--------

## Packaging

VPE-längd	150 mm	VPE-bredd	102 mm
VPE-höjd	32 mm		

## Karakteristiska systemvärden

Produktfamilj	OMNIMATE Power – serie PGK
---------------	----------------------------

## Materialdata

Isoleringsmaterial	Wemid (PA)	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Cu-legering	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Driftstemperatur, min.	-50 °C
Driftstemperatur, max	120	Temperaturområde Montage, min.	-25 °C
Temperaturområde Montage, max.	120 °C		

## Anslutningsbara ledare

Referenstext	Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen., Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P)
--------------	---

## Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1
------------------------	-------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## Viktig hänvisningstext

Hänvisningstext	• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader
-----------------	---

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**EPL PGK4 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Nedladdningar**Godkännande/Certifikat/Dokument om  
överensstämmelse[Declaration of the Manufacturer](#)

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

Broschyrer

[FL DRIVES EN](#)[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL DRIVES DE](#)[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)[FL ELEVATOR EN](#)[FL POWER SUPPLY EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)