

## CBH 19/19 NC


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kábelek vagy kábelfüggelék rögzítése kötözővel a kapcsolókészülékekben és szekrényekben.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Kábelkötők, 19 x 19 mm, Műanyag, 80 N
Rendelési szám	<a href="#">1289200000</a>
Típus	CBH 19/19 NC
GTIN (EAN)	4008190106317
Qty.	100 Stück

## CBH 19/19 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	2 mm	Mélység (coll)	0,079 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	19 mm	Szélesség (coll)	0,748 inch
Nettó tömeg	0,71 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...60 °C
------------------------------	-------------

## Szerelőanyagok

Anyag	Műanyag	Halogén	Nem
Max. kábelkötő szélesség	3,6 mm	Szakítószilárdság	80 N
Szakítószilárdság	18 lbf	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
UV-álló	Igen	Változat	Öntapadós
Újra megnyitáshoz	Nem	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9,1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--

**CBH 19/19 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Dimensional drawing**