


CBH 27/27 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Крепление кабелей или кабельных пучков с использованием затяжек в коммутационных устройствах и электрошкафах.

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 27 x 27 mm, Пластмасса, 80 N
Номер для заказа	1289400000
Тип	CBH 27/27 NC
GTIN (EAN)	4008190160067
Кол.	100 Шт.

CBH 27/27 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	2 мм	Глубина (дюймов)	0,079 inch
Высота	27 мм	Высота (в дюймах)	1,063 inch
Ширина	27 мм	Ширина (в дюймах)	1,063 inch
Масса нетто	1,7 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...75 °C

Материал для электромонтажа

Галогены	Нет	Исполнение	самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Макс. ширина кабельной стяжки	4,8 мм
Материал	Пластмасса	Открыть повторно	Нет
Предел прочности при растяжении	80 N	Прочность на разрыв (фунт-сила)	18 lbf
Температурный диапазон, макс..	75 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Да		

Классификации

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

CBH 27/27 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

