

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

Verzió	Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krímpelés
Rendelési szám	1292880000
Típus	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
Qty.	1 Stück

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Szélesség	250 mm	Szélesség (coll)	9,842 inch
Nettó tömeg	750 g		

Műszaki adatok

Változat	Mechanikus, cserélhető betétek nélkül	Árucikk leírása	Krimpelő szerszám szigetelt csatlakozókhoz 0,5 – 6 mm ²
----------	--	-----------------	--

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés		
Krimpelőállomás	Krimpelőállomás száma	1	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	20 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	16 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Piros	
	Krimpelőállomás száma	2	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	2,5 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	16 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	14 AWG	
	A krimpelőállomás színe	Kék	
	Krimpelőállomás száma	3	
	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, min.	12 AWG	
	Vezeték-keresztmetszet AWG, max.	10 AWG	
	A krimpelőállomás színe	sárga	

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Krimpelési tartomány, min.	0,5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, max. AWG	AWG 10	Vezeték-keresztmetszet, min. AWG	AWG 21
Érintkező típusa	Szigetelt csatlakozó		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Nem alkalmas tömör vezetékekhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve.
------------------	---

CTI 6 G ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

User Documentation

[Manual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

