

**IE-CD-VAPM24V-Y-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Y-образный распределитель/соединение, FreeCon для вставного разъема PushPull Power для спецификации PROFINET, металл

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Y-образный распределитель, FreeCon, Питание, IP65
Номер для заказа	<a href="#">1297010000</a>
Тип	IE-CD-VAPM24V-Y-MA
GTIN (EAN)	4050118094589
Кол.	1 Шт.

## IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 716,82 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

## Классификации

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ETIM 8.0	EC001264	ETIM 9.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23
ECLASS 12.0	19-17-01-23	ECLASS 13.0	19-17-01-23

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать  
UL File Number Search Сайт UL  
Сертификат № (cULus) E316369

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)  
Технические данные [CAD data – STEP](#)  
Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)  
Брошюры [MB FREECONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-CD-VAPM24V-Y-MA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Изображения**

**Габаритный чертеж**



Front view

**Габаритный чертеж**



Overhead view

## IE-CD-VAPM24V-Y-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-VAPP	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4038930000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248823093	
Кол.	10 Шт.	

## ПВХ



Сборные кабели IE, PROFINET, с двухконтактными штекерными коннекторами в соответствии со спецификациями PROFINET

## Основные данные для заказа

Тип	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050120010</a>	Системный кабель, PushPull Power, PushPull Power, ПВХ, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296	
Кол.	1 Шт.	

**IE-CD-VAPM24V-Y-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Комплекты**

Силовой соединительный разъем PushPull Power  
согласно спецификации PROFINET

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2485440000</a>	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканый комплект
GTIN (EAN)	4050118522136	
Кол.	1 шт.	