

DP WGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre
szabás: a tökéletes kiegészítés minden
alkalmazáshoz.**

Az univerzális rendszertartozékok lehetővé teszik az
interfészek egyszerű adaptálását az adott alkalmazás
specifikus követelményeinek teljesítéséhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | OMNIMATE Power - sorozat WGK, Átvezető sorkapocs |
| Rendelési szám | 1297840000 |
| Típus | DP WGK 4 BK BX |
| GTIN (EAN) | 4050118095852 |
| Qty. | 50 Stück |
| Termékadatok | UL: |

DP WGK 4 BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,78 g

Anyagjellemzők

| | | | |
|---|------------|---|--------|
| Szigetelőanyag | Wemid (PA) | Szín | fekete |
| Színskála (hasonló) | RAL 9011 | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet | Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
| Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 120 | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C | | |

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1

Csomagolás

| | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| VPE hosszúság | 491 mm | VPE szélesség | 341 mm |
| VPE magasság | 164 mm | | |

Rendszerparaméterek

Termékcsalád OMNIMATE Power - sorozat WGK

Csatlakoztatható vezetékek

Hivatkozási szöveg
Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani. A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-33 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

Fontos megjegyzés

Megjegyzések • A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalommal, 36 hónap

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)
Kiadványok [FL DRIVES EN](#)
[FL DRIVES DE](#)

A létrehozás dátuma 2024. május 2. 3:33:40 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.