

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 35 mm², 1000 V, 125 A, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | 1298080000 |
| Típus | WDU 35 RT |
| GTIN (EAN) | 4050118096330 |
| Qty. | 40 Stück |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|---------------------------|------------|----------------|------------|
| Mélység | 62,5 mm | Mélység (coll) | 2,461 inch |
| Mélység DIN sínnel együtt | 63 mm | Magasság | 60 mm |
| Magasság (coll) | 2,362 inch | Szélesség | 16 mm |
| Szélesség (coll) | 0,63 inch | Nettó tömeg | 51,3 g |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
| Max. feszültség (ATEX) | 690 V | Áram (ATEX) | 115 A |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 35 mm ² | Max. feszültség (IECEX) | 690 V |
| Áram (IECEX) | 115 A | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 35 mm ² |
| EN 60079-7 jelölés | Ex eb II C Gb | 2014/34/EU címke | II 2 G D |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag | Wemid | Szín | piros |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|------|
| Változat | Csavaros csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges | Igen |
| Potenciálok száma | 1 | Szintek száma | 1 |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2 | Potenciálok száma szintenként | 1 |
| Keresztkött szintek belül | Nem | PE-csatlakozás | Nem |
| Sín | TS 35 | N funkció | Nem |
| PE működés | Nem | PEN funkció | Igen |

2 rögzíthető vezeték (H05V/H07V) egyforma keresztmetszettel (névleges csatlakozás)

| | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, két rögzíthető vezeték, max. | 16 mm ² | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többeres, két rögzíthető vezeték, min. | 16 mm ² |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, min. | 2,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, max. | 16 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, 2 rögzíthető vezeték, min. | 2,5 mm ² | vezetékkeresztmetszet, finomsodratú, két rögzíthető vezeték, max. | 16 mm ² |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------|--|------|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Hasonló kapcsok száma | 1 |
| Nyitott oldala | jobb | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

| | | | |
|--|--------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet | 35 mm ² | Névleges feszültség | 1 000 V |
| Névleges DC feszültség | 1 000 V | Névleges áram | 125 A |
| Áram maximum vezetékknál | 150 A | Szabványok | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,26 mΩ | Névleges lökfeszültség | 8 kV |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 4 W | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Túlfeszültség kategória | III | | |

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

| | |
|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás |
|--|----------------------|

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

| | |
|--|----------------------|
| Biztosítócsavar | M 6 |
| Csatlakozás típusa | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány | oldalt |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Csupaszolási hossz | 18 mm |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 16 mm ² |
| Iker-érvéghüvelyek, min. | 1,5 mm ² |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 2,5 mm ² |
| Kés mérete | 6,5 x 1,2 mm |
| Meghúzási nyomaték, max. | 5 Nm |
| Meghúzási nyomaték, min. | 4 Nm |
| Mérőeszköz, IEC 60947-1 | B8, B9 |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Rögzíthető vezeték | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás | |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | tömör, H05(07) V-U |
| | | min. | 2,5 mm ² |
| | | max. | 16 mm ² |
| | | névleges | 35 mm ² |
| | Érvéghüvely | Csúszási hossz | min. 18 mm |
| | | | max. 18 mm |
| | | | névleges 18 mm |
| | | Meghúzási nyomaték | min. 4 Nm |
| | | | max. 5 Nm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | |
| | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás | |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | sodrott, H07V-R |
| | | min. | 2,5 mm ² |
| | | max. | 50 mm ² |
| | | névleges | 35 mm ² |
| | Érvéghüvely | Csúszási hossz | min. 18 mm |
| | | | max. 18 mm |
| | | | névleges 18 mm |
| | | Meghúzási nyomaték | min. 4 Nm |
| | | | max. 5 Nm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | |
| | Csatlakozási specifikáció | Csavaros csatlakozás | |
| | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | flexibilis, H05(07) V-K |
| | | min. | 2,5 mm ² |
| | | max. | 35 mm ² |
| | | névleges | 35 mm ² |
| | Érvéghüvely | Csúszási hossz | min. 18 mm |
| | | | max. 18 mm |
| | | | névleges 18 mm |
| | | Meghúzási nyomaték | min. 4 Nm |
| | | | max. 5 Nm |
| | | Ajánlott érvéghüvely | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 50 mm ² | | |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 2,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. | 2,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 35 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 2,5 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 35 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkel DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 35 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. | 50 mm ² | | |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. | 2,5 mm ² | | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, 16 mm²

tömör ér, max. névleges csatlakozás

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, 2,5 mm²

tömör ér, min. névleges csatlakozás

Általános

| | | | |
|--|---------------|--|--------|
| Szabványok | IEC 60947-7-1 | Sín | TS 35 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 2 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 12 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000897 | ETIM 7.0 | EC000897 |
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések


| | |
|--|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Attestation of Conformity IECEX Certificate UKCA Ex Attestation of Conformity CB Testreport CB Certificate POLSKIREJ certificate UKCA Ex Certificate CE Declaration of Conformity ATEX Certificate UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | NTI WDU/WPE 35.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SCHT 7 | Verzió |
| Rendelési szám | 6517960000 | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Osztás, mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190001742 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon[®] Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805490000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Qty. | 100 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus | BZT 1 ZA WS 10/5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1805520000 | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Qty. | 100 Stück | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WS 12/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609860000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Allen-Bradley, fehér |
| Qty. | 720 Stück | |

W-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WTW EN | Verzió |
| Rendelési szám | 1058800000 | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 86 mm x 62 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190140175 | sötétbézs |
| Qty. | 20 Stück | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

35 mm²

Tápellátás

A W sorozatba tartozó sorkapcsaink széles választékát az egyszerű és helytakarékos használatot biztosító WPD sorozatba tartozó kapcsok együttes használata garantálja a tápellátás biztonságos és kényelmes csatlakoztatását.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WQV 35/10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1053160000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, |
| GTIN (EAN) | 4008190026028 | Osztás, mm (P): 16.00, Szigetelt: Igen, 112 A, sárga |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | WQV 35/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1053060000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190097349 | mm (P): 16.00, Szigetelt: Igen, 138 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WQV 35/3 | Verzió |
| Rendelési szám | 1055360000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190007249 | mm (P): 16.00, Szigetelt: Igen, 112 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | WQV 35/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1055460000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190130275 | mm (P): 16.00, Szigetelt: Igen, 112 A, sárga |
| Qty. | 50 Stück | |

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető.

A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZGB 30 | Verzió |
| Rendelési szám | 1611930000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZGB 15 | Verzió |
| Rendelési szám | 1636530000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.


Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

2.5-10 mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WAP 16+35 WTW 2.5-10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1050100000 | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, Véglap, 56 mm x 1.5 mm, sötétbész |
| GTIN (EAN) | 4008190079901 | |
| Qty. | 20 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 1050180000 | Vég- és elválasztó lemezek kapcsokhoz, Véglap, 56 mm x 1.5 mm, kék |
| GTIN (EAN) | 4008190013899 | |
| Qty. | 20 Stück | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

PEN mérőhidak



Tápellátás

A W sorozatba tartozó sorkapcsaink széles választékát az egyszerű és helytakarékos használatot biztosító WPD sorozatba tartozó kapcsok együttes használata garantálja a tápellátás biztonságos és kényelmes csatlakoztatását.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WQB-PEN 35 | Verzió |
| Rendelési szám | 1060100000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190089870 | mm (P): 16.00, Szigetelt: Nem, 135 A, Ezüstszerű |
| Qty. | 10 Stück | |

Feszültségcsökkentő mérőhidak

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WQV 35-10/6/4 | Verzió |
| Rendelési szám | 1068000000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190141011 | mm (P): 16.00, Szigetelt: Igen, 57 A, sárga |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | WQV 35-2.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 1064100000 | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, |
| GTIN (EAN) | 4008190142285 | mm (P): 16.00, Szigetelt: Igen, 41 A, sárga |
| Qty. | 10 Stück | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Natúr



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | WAD 12 MC NE GE | Verzió |
| Rendelési szám | 445080000 | Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118458213 | |
| Qty. | 32 Stück | |
| Típus | WAD 12 MC NE WS | Verzió |
| Rendelési szám | 445070000 | Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118458220 | |
| Qty. | 32 Stück | |

WS 12/5



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | WS 12/5 MM WS | Verzió |
| Rendelési szám | 4007190000 | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Qty. | 800 Stück | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Villámjellel



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WAD 12 MC B GE/SW | Verzió |
| Rendelési szám | 8445090000 | Csoportjelölők, Fedél, 36.2 x 11.9 mm, WDU 16, WDU 35, sárga |
| GTIN (EAN) | 4050118457896 | |
| Qty. | 32 Stück | |

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | WEW 35/1 | Verzió |
| Rendelési szám | 1059000000 | Végbak, Wemid, sötétbézs, Sín: TS 35, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN) | 4008190172282 | |
| Qty. | 50 Stück | |

WDU 35 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------|
| Típus | STB 14/D6/4/M3 SAK10 | Verzió |
| Rendelési szám | 6169900000 | Tartozékok, Aljzat |
| GTIN (EAN) | 4008190076665 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | STB 16/D7/4/M4 SAK35 | Verzió |
| Rendelési szám | 6140200000 | SAK sorozat, Aljzat |
| GTIN (EAN) | 4008190134884 | |
| Qty. | 50 Stück | |